品番：EA764AD-87A

品名：[2+1ﾎﾟｰﾄ] USB2.0+3.0 ｺﾝﾎﾞﾊﾌﾞ(ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ付

販売価格	3,200円（税抜）／ 3,520円（税込）		
カタログ価格	3,200円（税抜）／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/18 01:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3HC316BKN
ポート数	3ポート	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェイス	USB仕様 Ver.3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11、Chrome OS
サイズ	110(W)×36(D)×10(H)mm	重量	42g
電源	バスパワー	コネクタ	USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）Aコネクタ　メス×1（ダウンストリーム）USB　2.0　Aコネクタ　メス×2（ダウンストリーム）USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）　Aコネクタ　オス×1（アップストリーム）
カラー	ブラック	ケーブル長	約15cm
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）	スロット	SDメモリーカード、microSDカードスロット×1
供給電流	最大800mA（全3ポート合計） ※接続する機器の消費電流が本製品		

	の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。		

USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。

ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）が必要ない機器と併用するのに最適です。

1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
※カードリーダーはUSB2.0の速度です。

多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。

SDXCメモリーカード（UHS-I・UHS-II）512GBに対応、microSDXCメモリーカード　UHS-II　512GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1　Gen2には対応していません。
※USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）はUSB-IF（USB　Implementers　Forum）によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

AC電源不要のバスパワータイプです。

Windows＆Mac両対応です。
＜ご購入前にご確認ください＞
※USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）規格に対応しておりますがUSB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）の規格値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。
※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.