品番：EA764AG-107

品名：29.0インチ ウルトラワイドモニター

販売価格	61,500円（税抜）／ 67,650円（税込）		
カタログ価格	61,500円（税抜）／67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/11 01:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	ILD-AW29FHD
電源	AC100V	解像度	2560×1080
付属品	HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書	定格電圧	DC12V
定格電流	4A	定格消費電力	48W
定格周波数	:50/60Hz	チルト角	−5～15°
アスペクト比	21:9	応答速度	5ms
リフレッシュレート	最大75Hz	入力端子	HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
サイズ	687×171×426（H）mm	重量	3.7kg
画面サイズ	29インチ	VESAマウント	75×75mm
環境条件	温度:0～35℃ 湿度:10～90%	材質	プラスチック、ガラス
幅広サイズで作業効率UP			

画面を広々と使える幅広サイズ。
複数のウィンドウを並べて表示できるから、内容の確認・作成がスムーズに。
モニターを2台置けない場所でも、ワイドモニターなら1台で画面も場所もゆったり使える。

ブルーライト調整
強・弱・OFFの3段階で、ブルーライトを調整。目の負担を軽減します。

ギラつきを抑えた非光沢タイプ
移り込みや光の反射によるギラつきがない、非光沢のアンチグレアパネル。
目に与える負担が少ないので、長時間使用にもおすすめ。

ちらつきのないフリッカーレス設計
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき（フリッカー）をなくし、目の負担を減らします。

タイマー機能
7段階（10分・20分・30分・40分・50分・60分・90分）で設定できるタイマー付き。
長時間の使用を防ぎ、目を守ります。（※アラーム機能はありません。）

縁を最小限にしたフレームレスだから、画像の視認性が向上。画面をより大きく使えるから、作業もさらに快適に。

前後に動かして見やすい角度に調節できます。

WFHD（wide fill HD）対応

幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つADSパネルを搭載。
位置や角度による変化を最小限に抑え、どこから見てもありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。

映像の残像感やカクつきを軽減する機能を搭載。よりなめらかな映像で楽しむことができます。

多彩なモード設定
標準・映画・テキストの他にも、FPS（FPSゲームに最適化したモード）・RTS（RTSゲームに最適化したモード）など。
各映像に最適化されたモードで、目にやさしくより快適に。

的表示機能
モニターの中央にカーソルが表示できる。FPSゲームなどに便利。

壁掛けやアームの取り付けもOK。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

※本機はスピーカーが付いていないため、本体から音が出ない仕様になっています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.