品番：EA764AS-210A

品名：WEB会議用小型スピーカーフォン

販売価格	27,000円（税抜）／ 29,700円（税込）		
カタログ価格	27,000円（税抜）／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/13 15:33現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC36
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS（Monterey）12・macOS（BigSur）11、macOS 10.15～10.12、Mac OS X 10.0～10.11 Chrome OS	電源	USB
サイズ	120（W）×120（D）×38（H）mm	重量	200g
インターフェース	USB（USB2.0/1.1両対応）	ケーブル長	2m
付属品	ポーチ、USBケーブル、取扱説明書 ※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-Cです。	対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート（Aコネクタ）を持つ機種。
実用最大出力	2.5W	周波数特性	スピーカー側：20～20,000Hz マイクロホン部：50～9,000Hz
インピーダンス	スピーカー部：4Ω マイクロホン部：2.2KΩ	指向性	無（全）指向性
入力感度	−32dB±3dB（0dB=1V/Pa、1kHz）、	集音範囲	最大4m/360°

	−52dB±3dB（0dB=1V/ubar、1kHz）		
コネクタ形状	USB　Aコネクタ　オス（USB2.0/1.1両対応）		

スピーカー部：ボリューム調整付
マイクロホン部：マイク・ミュート機能付
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWeb会議が可能です。
高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。
優れたデジタル信号処理（DSP）により自然でクリアな音声での通話を実現します。
広範囲（約4m）の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。
ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。（ポーチ付き）
ZoomやMicrosoft　Teams、Skypeなどの音声通話でも使用可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.