品番：EA764AS-75

品名：ｸﾘｯﾌﾟ式ｽﾋﾟｰｶｰ(bluetooth/USB/3.5mmｹｰﾌﾞﾙ)

販売価格	7,400円（税抜）／ 8,140円（税込）		
カタログ価格	7,400円（税抜）／8,140円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/02 22:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		

Bluetooth/USB/3.5mmの3接続で使えるクリップ式のスピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPBT5BK
＜スピーカー＞			
実用最大出力	5W（2.5W+2.5W）	周波数特性	100～15000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム	スピーカーサイズ	1.25インチ
ロードインピーダンス	4Ω	外部入力	3.5mmステレオミニジャック
電源	USBポートより給電	サイズ	W261×D62×H41.5mm
＜Bluetooth＞			
適合規格	Bluetooth Ver.5.0	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
オーディオコーデック	SBC	通信距離	最大約10m※使用環境によって異なります。
送信出力	class2		
＜共通仕様＞			

サイズ	約W261×D62×H41.5mm	重量	約228g
セット内容	本体、3.5mmオーディオケーブル	対応機種	Bluetooth 5.0 以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。			
3つの接続方法で使えるので、パソコン以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。			
クリップ付きでパソコンに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。※パソコンに固定する際はパソコンのカメラが隠れます。※機種によっては固定できないものもあります。			
最大5Wの出力です。			
USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。			
モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.