品番：EA764AV-3

品名：Bluetooth 接続アダプター(USB Type C)

販売価格	6,300円（税抜）／ 6,930円（税込）			
カタログ価格	6,300円（税抜）／6,930円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/30 00:49現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1929ページ			

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTUD45
対応プロファイル	PAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイルです。	電源	DC5V（USB給電）
付属品	取扱説明書、保証書	サイズ(W×D×H)mm	13.7×6.6×21.5
重量(g)	2	インターフェース	USB2.0（Type-C）
適合規格	Bluetooth　Ver4.0+LE/EDR	通信距離	約100m（理論値）、※使用環境によって異なります。Class　2の機器と接続した場合は10m（理論値）になります。
通信出力	Class1		
Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ			
最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。			
Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。			
最大100mまで通信が可能です。(理論値)			

※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m（理論値）になります。使用環境によって通信距離は異なります。			
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。			
2種類のドライバーを使うことができます。（付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ）状況に応じての使い分けが可能です。 ※Windows 10のみ。			
Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。			
Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。			
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。			
通信速度（USBハブ）	約2.1Mbps（約3Mbps）※理論値です。		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.