# 品番：EA764BA-105R

# 品名：0.5m LANケーブル(CAT7/ｽﾘﾑﾒｯｼｭｹｰﾌﾞﾙ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,290円（税抜）／ 1,419円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,290円（税抜）／1,419円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/07/03 17:57現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1951ページ | | |

安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T7ME-005BKR |
| カテゴリー | 7準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 0.5 | 直径 | 5.0mm |
| カラー | ブラック＆レッド | | |

安心のつめ折れ防止コネクタと、丈夫で取り回しの良い細径メッシュ採用の10G対応CAT7LANケーブル

カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE（10Gbps）に完全対応しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。

ギガビット以上での通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク（ANEXT）」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

メッシュ素材を採用、引張強度200%を実現しました。ケーブル径5.0mmで取り回しやすい、柔らかで細いケーブルです。

曲げても折れないナイロン製のツメと弾力性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタを採用しています。

| |
|---|
| 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 |
| 二重シールド構造 |
| メッシュ素材を採用し、強度のある柔らかくて細いケーブルです。 |
| RoHS対応品 |
| より線仕様 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.