品番：EA764BB-372

品名：1.0m LANケーブル(CAT6A･半田式)[ﾈｲﾋﾞｰ]

販売価格	2,300円（税抜）／ 2,530円（税込）		
カタログ価格	2,300円（税抜）／2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/02 22:58現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			





電力供給が可能なPoE対応、高性能タイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-H6A-01NV
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ･規格	カテゴリ6A（10GBASE-T）、カテゴリ6（1000BASE-TX）、カテゴリ5e（1000BASE-T）、カテゴリ5（100BASE-TX）、カテゴリ3（10BASE-T）適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長（m）	1
カラー	ネイビーブルー	ケーブル直径（mm）	6.2
ケーブル芯数	8芯（4P）	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	UTP	十字介在	有
最小曲げ半径	敷設時/49.6mm、敷設後/49.6mm	ケーブル導体	24AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	対応
被覆材質	PVC	色配線	TIA/EIA-568B
コネクタ形状	RJ-45コネクタ ※シールドコネクタをUTP用として使用	スリムコネクタ	無

ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	−10〜80℃	検査	100%導通検査、100%フルーク検査、100%低抵抗精密測定
対応環境（機器）	光回線（FTTH超高速光インターネット）、ケーブルTV回線（CATVモデム）、ADSL回線（ADSLモデム）、ネットワーク回線（ネットワーク機器）、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ（RJ-45ポートを持つ機種）、INS64（30m以下）対応		

コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現しています。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE（パワーオーバーイーサネット）に対応しています。
10ギガビットイーサネット（10GBASE-T）にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
プラグのツメ（ラッチ）が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
信頼性を高めるためのトリプル検査（導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定）を全数行っています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.