品番：EA764BB-393

品名：2.0m ﾌﾗｯﾄLANｹｰﾌﾞﾙ(CAT6A･半田式)[ﾈｲﾋﾞｰ]

販売価格	2,400円（税抜）／ 2,640円（税込）		
カタログ価格	2,400円（税抜）／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/22 05:11現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			





フラット高弾力PVC製の高性能タイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-HFL6A-02NV
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ･規格	カテゴリ6A（10GBASE-T）、カテゴリ6（1000BASE-TX）、カテゴリ5e（1000BASE-T）、カテゴリ5（100BASE-TX）、カテゴリ3（10BASE-T）適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長（m）	2
カラー	ネイビーブルー	フラットケーブル直径	2.0×7.0mm
ケーブル芯数	8芯（4P）	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	UTP	十字介在	無
最小曲げ半径	敷設時/16.0mm、敷設後/8.0mm	ケーブル導体	28AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	非対応
被覆材質	PVC	色配線	TIA/EIA-568B

コネクタ形状	RJ-45コネクタ ※シールドコネクタをUTP用として使用	スリムコネクタ	無
ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	−10〜80℃	検査	100%導通検査、100%フルーク検査、100%低抵抗精密測定
対応環境（機器）	光回線（FTTH超高速光インターネット）、ケーブルTV回線（CATVモデム）、ADSL回線（ADSLモデム）、ネットワーク回線（ネットワーク機器）、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ（RJ-45ポートを持つ機種）、INS64（30m以下）対応		

コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現した、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット（10GBASE-T）にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ScTP二重シールドケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、またノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用しています。
耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
プラグのツメ（ラッチ）が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
信頼性を高めるためのトリプル検査（導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定）を全数行っています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.