品番：EA764BB-482

品名：1 m ﾌﾗｯﾄLANｹｰﾌﾞﾙ(CAT8/ﾒｯｼｭ/ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	1,610円（税抜）／ 1,771円（税込）		
カタログ価格	1,610円（税抜）／1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/08 19:41現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1951ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8MEFL-01BK
カテゴリ	CAT8	カラー	ブラック
ケーブル構造	STP（4対）、より線（30AWG）、ストレート結線	幅	9.0mm
厚さ	3.2mm	ケーブル長	1m
コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ（スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き）	検査	100%導通検査
周波数特性	2000MHz	色配線	TIA/EIA-568B
対応伝送帯域	カテゴリ8（40GBASE-T）、カテゴリ7A・カテゴリ7（10GBASE-T）、カテゴリ6A（10GBASE-T）、カテゴリ6（1000BASE-TX）、エンハンスドカテゴリ5（1000BASE-T）、カテゴリ5（100BASE-TX）、カテゴリ3（10BASE-T）適合	通信速度	40/25Gbps

次世代イーサネット40GBASE-T（40Gbps）、25GBASE-T（25Gbps）に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。

メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.