品番：EA764BY-52

品名：ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ対応/5ﾎﾟｰﾄ)

販売価格	6,060円（税抜）／ 6,666円（税込）		
カタログ価格	6,060円（税抜）／6,666円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/23 06:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。5ポート。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAP501BK
AutoMDI/MDI-X	対応	規格	IEEE　802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE　802.3u（100BASE-TX　Fast　Ethernet）、IEEE　802.3ab（1000BASE-T）、IEEE　802.3x（Flow　control for　Full-Duplex）
サイズ(W×D×H)mm	99.1×66×25.5	ポート数	5
バッファメモリ	128kbytes（各ポートに動的割当て）	スイッチング方式	Store　&　Forward
オートネゴシエーション	対応（1000/100/10Mbps）	伝送方式	100Mbps/10Mbps（全二重、半二重）、1000Mbps（全二重）
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ-45）　AUTO-MDIX×5ポート
MACアドレステーブル	2048	付属品	ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書
1000BASE-Tに対応した、5ポートスイッチングハブです。			
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。			

ファンレス仕様なので、動作音が静かです。			
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。			
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。			
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。			
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。			
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。			
重量(g)	105	電源	AC100V

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.