品番：EA764BY-62

品名：ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(10/100対応/8ﾎﾟｰﾄ/ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	3,960円（税抜）／ 4,356円（税込）		
カタログ価格	3,960円（税抜）／4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/05 17:17現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		

マグネット付きでスチールデスクなどに固定できる10/100BASE-T対応の8ポートスイッチングハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-SWHP801BK
規格	IEEE　802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE　802.3u（100BASE-TX　Fast　Ethernet）、IEEE　802.3x（Flow　control for　Full-Duplex）	サイズ(W×D×H)mm	137.9×66×25.5
ポート数	8	バッファメモリ	56kbytes（各ポートに動的割当て）
AutoMDI/MDI-X	対応	スイッチング方式	Store　&　Forward
オートネゴシエーション	対応（1000/100/10Mbps）	伝送方式	100Mbps/10Mbps（全二重、半二重）
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T（RJ-45）AUTO-MDIX　×8ポート
MACアドレステーブル	1024		
100BASE-TXに対応した、8ポートスイッチングハブです。			
付属品	ACアダプタ×1、取扱説明書		
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。			
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。			

電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。			
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。			
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。			
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。			
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。			
重量(g)	128	電源	AC100V

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.