品番：EA776AG-1

品名：ペーハー計[防水型]

販売価格	11,900円（税抜）／ 13,090円（税込）		
カタログ価格	11,900円（税抜）／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/06/16 16:53現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	PH-6011
測定範囲(pH)	0.00～14.00	分解能(pH)	0.1
測定精度	±0.2pH	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）	保存温湿度	0～+60℃、75%RH以下（但し、結露のないこと）
サイズ	φ37.5×170(H)㎜	重量	約87g（電池含む）
電源	CR2032電池×2個(付属)	替標準液	●EA776AL-21(pH4) ●EA776AL-22(pH7)
防水保護等級	IP57準拠	付属品	●取扱説明書（保証書付） ●校正標準液（B-4、B-7）/保存液 ●校正ボリューム調整用ドライバー（内臓） ●CR2032電池×2個（テスト用） ●pHセンサー（本体に接続済み）
センサー交換が可能な防水型pH計			
プールなどの環境にも安心して使用可能です。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.