品番：EA776BD-31

品名：デジタル糖度計(防塵･防水型)

販売価格	23,000円（税抜）／ 25,300円（税込）			
カタログ価格	23,000円（税抜）／25,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/28 17:26現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0775ページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70182
測定範囲(糖度)	0.0～53.0%	サイズ	58×25×120mm
重量	120g（電池含）	測定範囲	屈折率:1.3330～1.4265 温度:0.0～40.0℃
最小表示	糖度:0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃	精度	精度:糖度（Brix値）:±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
分解能	最小表示:糖度（Brix値）0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃	電源	単4アルカリ乾電池×1本(付属)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。	使用温度	5～40℃
使用照度条件	10,000lx以下	自動温度補正範囲	5～40℃
オートパワーオフ	無操作状態で約1分後	材質	本体:ABS樹脂
防塵･防水性能	IP65	付属品	･収納ケース ･スポイト ･精密ドライバー ･拭き布
用途	･野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。		

	・工業用油の屈折率の測定に。		

糖度（Brix値）が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。
糖度（Brix値）と屈折率の切り替え表示が可能です。
クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。
劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。
野菜・果物(20%くらいまで)に加え、飲料・スープ・醤油(約15～40%)などの食品分野でのサンプルを測定可能
液晶表示で測定値が分かりやすい。
防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。
糖度と温度を測定できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.