品番：EA780BS-11

品名：ﾚｰｻﾞｰ墨出し器(ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ/ｸﾗﾝﾌﾟ・受光器ｾｯﾄ



販売価格	102,500円（税抜）／ 112,750円（税込）		
カタログ価格	102,500円（税抜）／112,750円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/04 11:36現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	アルインコ（ALINCO）	型番	ALC44G
仕様	セット(クランプ・受光器付)	ライン	垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス (4V4H)
使用距離	約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)	指示精度	水平・垂直：±1.5㎜/7.5m 鉛直：±1mm/3m
線幅	1.5mm/5m	自動補正範囲	±3°
波長	515nm±2%　緑色半導体レーザー	レーザー出力	1.5mW以下　クラス2M(JIS C6802:2018)
連続使用時間	受光器(通常)モード全照射:約10時間 高輝度モード:約6時間	制動方式	ジンバル式（磁気制動方式）
防塵・防水	IP54	電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)
サイズ	105×80×94㎜	重量	本体：500g(電池含む)
付属品	充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ		
コンパクトなフルライングリーンレーザー			

入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.