品番：EA780BS-21

品名：レーザー墨出し器(ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｻﾞｰ/ｺﾝﾊﾟｸﾄ)

販売価格	12,200円（税抜）／ 13,420円（税込）		
カタログ価格	12,200円（税抜）／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/08/03 06:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	アルインコ（ALINCO）	型番	SJ-10G
仕様	本体のみ	ライン	水平・垂直
指示精度	水平・垂直：±1.5mm/5m	線幅	1.5mm/5m
自動補正範囲	±3°	波長	515nm±2%
レーザー出力	2.0mW以下　クラス1M(JIS C6802:2018)	制動方式	ジンバル式（磁気制動方式）
連続使用時間	約13時間	電源	単三乾電池×2本(付属)
サイズ	70×66×46㎜	重量	152g(電池含まず)
三脚取付ねじ	1/4”	付属品	専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器			
手のひらに収まるコンパクトサイズ			
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能			
自動補正OFF機能付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.