品番：EA780MA-2B

品名：レーザー墨出し器(三脚・受光器付)

販売価格	65,000円（税抜）／ 71,500円（税込）		
カタログ価格	65,000円（税抜）／71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/17 18:25現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0737ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MGL-42RP
仕様	セット(三脚・受光器付)	指示精度	±1mm/10m
線幅	約3.5mm/10m	自動補正範囲	±3°
波長	ライン：635nm、地墨：650nm	レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)
連続使用時間	単三電池：約4.5～5時間(全灯時) リチウム電池：約24時間(全灯時)	防塵・防水	IP54
電源	単3電池×4本(付属) リチウム電池（別売品） AC100V（ACアダプター別売品）	サイズ	φ140×189(H)mm
重量	0.9kg	三脚ねじ径	5/8”
付属品	・収納ケース ・収納ケースベルト ・レーザーメガネ ・L型アクリル板 ・脚先ゴム（3個） ・受光器（MK-300） ・ロッドアダプター ・受光器用9V電池 ・単三電池BOX単三アルカリ電池 ・傾斜用アダプター	ライン	垂直(2ライン)・水平・鉛直・地墨
使用距離	約25m(受光器使用で)	回転機構	360°回転・微調整機構

指示方式	ジンバル式（磁気制動方式）		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
ライン位置が見やすいドット付			
傾斜機能付きで斜め照射が可能（傾斜用アダプター付）			
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能			
水平・縦4方向（矩）・地墨点			
明るく見やすい高輝度タイプ			
10m±1mmの高精度			
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.