品番：EA781GB-40

品名：29x114x25mm/45kgf ハンドルマグネット

販売価格	2,440円（税抜）／ 2,684円（税込）		
カタログ価格	2,440円（税抜）／2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫：334　（2025/08/14 17:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1784ページ		

板金や薄板の運搬に便利でフックとしての使用も可能です

仕様

最大吸着力	45kg	サイズ	29(W)×114(D)×25(H)mm
全高	83mm	ハンドル長	133mm(黒ゴム部分：128mm、持ち手のみ：102mm)
ハンドル部クリアランス	約28×80mm	材質	本体：プラスチック ハンドル部：ゴム マグネット部：フェライト磁石
重量	488g		
本体の磁気を遮断するブロックが2個付属 磁石部分に取り付けることで他のツールを引き付けることなく保管が可能			
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用			
縦横使用可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.