品番：EA800MJ-61

品名：[N95/M-L] マスク(快適呼吸型/10枚)

販売価格	6,200円（税抜）／ 6,820円（税込）			
カタログ価格	6,200円（税抜）／6,820円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2026/05/11 00:28現在）			
商品入数	10	販売単位	箱	
カタログページ				

仕様

補修効率	95%以上	吸気抵抗	30Pa以下
排気抵抗	28Pa以下	サイズ	M/L
規格	N95	入数	10枚
特徴	・快適な呼吸を実現するために独自の流線型のデザインと技術が施されています。 ・抵抗の少ない、快適な呼吸を実現しました。 ・柔らかなストラップは長さ調整が可能で、首からぶら下げることもできます。 ・柔らかいフォームを使用した、ノーズクッションと輪郭成型による快適性を実現	用途	研削、トーチカット、サンディング、金属注入、掃き出し、金属加工、袋詰め、鋳物工場、採石、農業、建設現場、セメント、窯業製造、地下鉱山、製材・製材工場、研磨、バフ掛け、石炭、養鶏、繊維、溶接、ろう付け、はんだ付け

メタルフリー
PVCフリー
首・後頭部がけタイプ(紐長さ調整可)
吸排気抵抗を軽減し、涼しく快適に呼吸するための通気を実現しました。
顔を動かしたり喋ったりしても、マスクが動かずに常に顔に合わせてぴったりフィットするので、フィット性能と快適性を最大限に維持します。
使用しない時は、首からぶら下げておけます。

油分を含まない粒子エアロゾルに対するN95防じん機能を有しています。

代替品

	品番 EA800ND-2A **コメント** 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.