品番：EA801-3

品名：10mm ドリルチャック(六角軸)

販売価格	2,760円（税抜）／ 3,036円（税込）		
カタログ価格	2,760円（税抜）／3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/09/22 05:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0879ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	AKL-250
チャック能力	1.5～10mm	六角シャンク	1/4”(6.35mm)
材質	本体：鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE 六角シャンク部：合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル：鉄		

電動ドリルをドリルドライバーに
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能
開閉にはチャックキーを使用します。
耐久性抜群の強靭シャンク仕様
18V対応（40Vにも対応）
RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.