品番：EA801A-6A

品名：10mm 無段変速･電気ドリル(正逆転付)

販売価格	10,300円（税抜）／ 11,330円（税込）		
カタログ価格	10,300円（税抜）／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 11:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	MD-12VR
仕様	本体のみ	電源	AC100V･240W
回転数	0～2100rpm	サイズ	216(W)×60(L)×200(H)mm
首径	φ43mm	コード長	2m
重量	1.0kg	チャック能力	φ0.8～10mm
チャック取付方法	ネジ3/8”24UNF	能力	最大穴あけ 鉄工：φ10mm、木工：φ13mm
替カーボンブラシ	EA813RA-5		

木材や金属の穴あけに

二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付

キリの着脱がしやすいキーレスチャック式

握りやすく操作性に優れたハンドル形状

正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.