品番：EA801BC-2A

品名：13mm/ 650W 振動ドリル(正逆転･無段変速)

販売価格	14,200円（税抜）／ 15,620円（税込）		
カタログ価格	14,200円（税抜）／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/20 02:14現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	PD-196VR
チャック能力	φ1.5～13mm	能力	コンクリート：φ19mm 鉄工：φ13mm 木工：φ25mm
電源	AC100V･650W	回転数	0～2,600rpm
打撃数	0～46,800回/分	サイズ	66(W)×299(L)×198(H)mm
重量	1.75kg	コード長	2.5m
本体材質	樹脂	替カーボンブラシ	EA813RA-16
電流	7A	振動3軸合成値	ドリルモード：2.5m/s2以下 振動ドリルモード：16.4m/s2
付属品	チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー		
ビットは別売です。			
二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル･ドリル切替			
650Wハイパワーモーター搭載			
位置決めの楽な無段変速スイッチ			
握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ			

コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに
回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー
すべりにくく握りやすいソフトグリップ
ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.