品番：EA803AT-1

品名：AC100V/550W/6.0mm 電子トリマー

販売価格	31,900円（税抜）／ 35,090円（税込）		
カタログ価格	31,900円（税抜）／35,090円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/06 03:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0860ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	ATRE60V
取付ビット軸径	6mm	回転数	16000～30000rpm
電源	AC100V	定格電流	5.9A
消費電力	550W	サイズ	114(W)×90(D)×191(H)mm
重量	1.2kg	付属品	片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(φ6mm)
コード長	2.5m		

滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み／掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付

タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.