品番：EA809-88

品名：φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター

販売価格	11,100円（税抜）／ 12,210円（税込）		
カタログ価格	11,100円（税抜）／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/10 22:06現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1014ページ		





仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SW-BG6
商品名	切れ味バツゲン	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断
最大回転数	10100rpm	外径	150mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm
セグメントタイプ			
リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い			
切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用			
被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ			
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.