品番：EA809BG-20B

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

販売価格	20,900円（税抜）／ 22,990円（税込）		
カタログ価格	20,900円（税抜）／22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 12:50現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10MH※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1（EA809BG-2） ・オフセット砥石×5枚（#24）（EA809YE-124） ・#40ジルコフラップディスク×2枚（EA809AA-103A） ・#60ジルコフラップディスク×2枚（EA809AA-105A） ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・モーター：100V・720W・7.4A ・砥石サイズ：φ100×穴径：15mm ・スピンドル径：M10×1.5 ・回転数：12000rpm ・最大出力：930W ・コード長：2.5m ・サイズ：280×60×60(H)mm ・重量：1.6kg ・付属品：#36レジノイド砥石×1(本体付属) ・替カーボンブラシ：EA813HH-4(標準付属) ・ストップカーボンブラシ：EA813HH-14 ・二重絶縁、スピンドルロック付 ・替カーボンブラシ：(標準)EA813HH-4、(ストップ)EA813HH-14
〈オフセット砥石仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15mm ・厚み：4mm ・粒度：#24 ・砥粒：A/WA ・硬度：P ・最大回転数：13690rpm	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15（16） ・粒度：#40 ・最大回転数：15300rpm ・ベース材質：ファイバーグラス ・研磨砥粒材質：アルミニウムオキサイド ・用途：一般鋼用 ・アングルタイプ

	・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ	〈ケース仕様〉	・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

代替品

	品番 EA809BD-40C **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.