品番：EA809BG-41

品名：100mm/1100w 電気ディスクグラインダー

販売価格	15,000円（税抜）／ 16,500円（税込）		
カタログ価格	15,000円（税抜）／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 08:48現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G10SP5
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スナップ式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm(最大厚み：6mm)	スピンドル径	M10×1.5×11mm
回転数	12,000rpm	電源	AC100V・780W・8.0A
コード長	2.5m（2心）	サイズ	258×56×60(H)mm
重量	1.6kg（砥石・コード含まず）	モーター	単相直巻整流子モーター
電圧	単相交流 50/60Hz 共用	替カーボンブラシ	標準付属：EA813HH-4 ストップカーボン：EA813HH-14
付属品	レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル		
3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。			
二重絶縁、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ（φ56mm）			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.