品番：EA809BH-10B

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

販売価格	24,400円（税抜）／ 26,840円（税込）		
カタログ価格	24,400円（税抜）／26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 12:47現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1（EA809BH-1） ・オフセット砥石×5枚（#24）（EA809YE-124） ・切断砥石×10枚（EA843XA-100） ・#40ジルコフラップディスク×2枚（EA809AA-103A） ・#60ジルコフラップディスク×2枚（EA809AA-105A） ・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ：φ100×穴径15mm ・スピンドル径：M10×1.5 ・回転数：12000rpm ・電源：AC100V・760W・8A AC200V・760W・4A ・最大出力：1160W(電気用品安全法新基準対応) ・サイズ：295×64×60(H)mm ・重量：1.9kg ・コード長：2.5m ・替カーボンブラシ：EA813HH-4(標準付属) ・ストップカーボンブラシ：EA813HH-14 ・スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ ・#36レジノイド砥石×1（本体付属） ・アルミダイキャストボディ採用
〈オフセット砥石仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15mm ・厚み：4mm ・粒度：#24 ・砥粒：A/WA ・硬度：P ・最大回転数：13690rpm ・最大使用周速度：4,300m/min	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15（16） ・粒度：#40 ・最大回転数：15300rpm ・ベース材質：ファイバーグラス ・研磨砥粒材質：アルミニウムオキサイ

	・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		ド ・用途：一般鋼用 ・アングルタイプ
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15（16） ・粒度：#60 ・最大回転数：15300rpm ・ベース材質：ファイバーグラス ・研磨砥粒材質：アルミニウムオキサイド ・用途：一般鋼用 ・アングルタイプ	〈切断砥石仕様〉	・粒度：A/WA46P ・サイズ：φ100×2×15mm穴 ・最大回転数：13690rpm ・最高使用周速度：4300m/min ・金属切断用に ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
〈ケース仕様〉	・サイズ：415×160×105mm ・材質：スチール ・砥石用仕切板付		

代替品

	品番　EA809BH-10D **コメント**　変更点：セット内容

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.