品番：EA809BH-10D

品名：100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

販売価格	25,100円（税抜）／ 27,610円（税込）		
カタログ価格	25,100円（税抜）／27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 08:36現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属) ・切断砥石×10枚 ・オフセット研削砥石×5枚（#36） ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ：φ100×穴径15mm ・スピンドル径：M10×1.5 ・回転数：12，000rpm ・モーター：100V・760W・8A ・サイズ：295×64×60(H)mm ・重量：1.9kg ・最大出力：1160W ・コード長：2.5m ・強力型、スピンドルロック付、3Pポッキンプラグ、サイドハンドル付
〈切断砥石仕様〉	・粒度：SG46T BF ・サイズ：φ105×1.0×15mm穴 ・最大回転数：14,520rpm ・最大使用周速度：80m/s ・セラミック砥粒 ・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に	〈オフセット研削砥石仕様〉	・外径：100mm ・穴径：15mm ・厚み：3mm ・粒度：#36 ・最大回転数：13，750rpm ・最大使用周速度：72m/s ・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉	・サイズ：430×180×230(H)mm ・材質：ポリプロピレン	替カーボンブラシ	標準付属：EA813HH-4 ストップカーボン：EA813HH-14

	・中皿1枚付 　中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.