品番：EA809YF-136

品名：100x5mm/#36 オフセット型砥石(5枚)

販売価格	2,090円（税抜）／ 2,299円（税込）		
カタログ価格	2,090円（税抜）／2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2024/05/23 09:05現在）		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1021ページ		

長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適！

仕様

メーカー	ニューレジストン（NRS）	型番	SB1005-36
メーカー商品名	スーパーブラック	用途	一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。
対応被削材	一般鋼・高張力鋼・ステンレス	外径	100mm
厚み	5mm	穴径	15mm
粒度	#36	最大回転数	13，750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	5枚
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(当社実験値)			
研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。			
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.