品番：EA809YL-51

品名：89mm/M10 ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ(ｶｯﾌﾟ型/ｽﾁｰﾙ製)

販売価格	14,300円（税抜）／ 15,730円（税込）		
カタログ価格	14,300円（税抜）／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2024/05/13 08:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		

仕様

外径(mm)	88	線径(mm)	0.35
最大回転数(rpm)	12，000	ねじサイズ	5/8”-11UNC
材質	スチール	トリム長	22.2mm
適応ツール	エアグラインダー		
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
カップ型			
ポリフレックス圧着ワイヤーカップ			
直角グラインダーツールの使用に適しています			
ブラッシング動作に柔軟性が必要ない平らな表面での用途に最適です。			
P　パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.