品番：EA810MT-11

品名：11.0x305mm SDS-max ドリルビット

販売価格	4,370円（税抜）／ 4,807円（税込）		
カタログ価格	4,370円（税抜）／4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/24 10:11現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0989ページ		

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX110
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	11.0mm	全長	305mm
有効長	165mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル（SDS-max用）		
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能			
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.