品番：EA810MT-32

品名：32.0x420mm SDS-max ドリルビット

販売価格	18,600円（税抜）／ 20,460円（税込）		
カタログ価格	18,600円（税抜）／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/24 10:12現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0989ページ		

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX32042
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	32.0mm	全長	420mm
有効長	300mm	刃数	6枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル（SDS-max用）		
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能			
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.