# 品番：EA811AH-8.5

# 品名：8.5mm ブロック用回転ドリル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,060円（税抜）／ 1,166円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,060円（税抜）／1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/12/14 17:41現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0986ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH085 |
| 商品名 | デルタゴンビット回転用 | 刃先径 | 8.5mm |
| 全長 | 125mm | 有効長 | 75mm |
| 刃数 | 3枚刃 | 材質 | HSS(ハイス) |
| チャック径 | 6.5mm | | |
| 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能 | | | |

代替品

**品番**　EA811AA-8.5

**コメント**　8.5x125mm

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.