品番：EA812HF-11

品名：AC100V･DC12/24V･USB ポータブル電源

販売価格	168,000円（税抜）／ 184,800円（税込）		
カタログ価格	168,000円（税抜）／184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 06:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	PS-64000
防滴仕様	IPX1		
大容量･ハイパワーで17，000ccものエンジンを始動させることができます。			
緊急時やレジャー用、バッテリートラブル等の非常用電源としてご使用頂けます。			
充電時間	約10時間(AC充電器の場合)	内蔵バッテリー容量	64Ah
USB出力	DC5V/2A	AC出力	AC100V(定格120W/最大150W 50～60Hz)矩形波
シガーソケット出力	DC12V/10A(24Vはオプション)	ジャンプスタート出力	DC12A/600A、DC24V/600A
ジャンプスタート対応車	6，000cc以下の12Vガソリン車、17,000以下の24Vディーゼル車		
サージプロテクト機能搭載でリレーON/OFF時のサージ電圧を吸収して車両と本機の破損を防ぎます。			
広範囲を明るく照らすLEDライト付			
付属品	ジャンプスターターケーブル(赤･黒)各1本、 OBD II ケーブル(12V専用)、 シガーバックアップケーブル(12V専用)、 シガー充電器(12V/24V兼用)、		

	AC充電器、 キャリングケース		
24V車両のバックアップは別売りのケーブル(オプション)が必要です。			
入力電圧	DC15V	出力電圧×定格出力 (シガーソケット時)	DC12V×10A
サイズ	252×132×330(H)mm	重量	4.8kg

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.