品番：EA812HF-6

品名：DC12V/24V 2000A ジャンプスターター

販売価格	55,400円（税抜）／ 60,940円（税込）		
カタログ価格	55,400円（税抜）／60,940円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 02:46現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0287ページ		

仕様

セルスタート	12V/1,000A 24V/1,000A	ピーク電流	12V/2,000A 24V/2,000A
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー	サイズ	248×96×248(H)㎜
重量	2.25kg	充電方式	AC100V充電アダプター
バッテリー容量	42,000mAh	防水性能	IP64
コード長	45cm	付属品	AC充電器、USBケーブル
使用可能温度	-20℃～60℃		
12V/24V対応			
車・バイクからトラック(2tまで)・建機・農機まで対応			
安全・保護機能付（短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流）			
LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)			
USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのにも有効です。			

代替品

	品番	EA812HF-7
	コメント	ｶﾗｰ/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ違い。仕様ご覧下さい

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.