品番：EA812JL-12A

品名：DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

販売価格	17,900円（税抜）／ 19,690円（税込）		
カタログ価格	17,900円（税抜）／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/22 22:06現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		





仕様

メーカー	ニューエラー（New-Era）	型番	DDS-212A
入力電圧	DC24V（DC18V～32V）	出力電圧	DC13.5V±1V（MAIN、ACC） DCX12.2V±1V（制御信号出力A～C）
最大出力電流	合計12A（MAIN、ACC） 合計250mA（制御信号出力A～C）	無負荷電流	ON：約10mA OFF：5mA以下
交換効率	約95％	回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃～60℃	放置温度範囲	-40℃～85℃
入出力方式	専用ケーブル（付属品）	保護回路	入力逆接続保護 入出力逆接保護 入力過電圧保護 出力過電流保護(垂下特性)
耐振性	7G、67Hz上下4h、左右・前後各2h	サイズ	108(W)×35(H)×102(D)mm
重量	約270g	付属品	入出力ケーブル
アイドリングストップ車対応			
12A連続出力			
自然空冷(ファン無し)			
超薄型コンパクトボディ			

制御信号電圧変換回路3系統(ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ･ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷ･ﾘﾊﾞｰｽ等信号変換機能搭載)
大容量の常時出力(バックアップ出力)
ACC(キースイッチ)連動出力搭載
スイッチング方式採用により高効率を実現

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.