品番：EA812JY-261

品名：0.75m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード

販売価格	5,170円（税抜）／ 5,687円（税込）		
カタログ価格	5,170円（税抜）／5,687円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/24 11:42現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		

仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤/黒
長さ	25m	公称断面積	0.75m㎡
許容電流	14A	導体	素線/累線径:30本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:34mm、 形状:撚線、外径:1.1mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	2.7×5.5mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	24.4Ω/km(20℃)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	700g
VFF線			
自動車用薄被膜コード			

代替品

品番　EA812JY-61

コメント　10m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.