品番：EA812JY-271

品名：1.25m㎡x25m [VFF/赤/黒]自動車用コード

販売価格	8,460円（税抜）／ 9,306円（税込）		
カタログ価格	8,460円（税抜）／9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/24 11:44現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		

仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤/黒
長さ	25m	公称断面積	1.25m㎡
許容電流	21A	導体	素線/累線径：50本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ：44mm、 形状：撚線、外径：1.5mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	3.1×6.3mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	14.7Ω/km(20℃)
材質	導線：銅、 被覆：ビニール(PVC)	重量	850g
VFF線			
自動車用薄被膜コード			

代替品

品番　EA812JY-62

コメント　10m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.