品番：EA813A-18

品名：電動ドライバー用アングルヘッド

販売価格	8,120円（税抜）／ 8,932円（税込）		
カタログ価格	8,120円（税抜）／8,932円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/06 16:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0880ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	AKL-600
＜セット内容＞	L型アダプター 固定ハンドル（ビット収納可能） （＋）#2×35mm（片頭ビット） （＋）#2×65mm（両頭ビット）	適合サイズ	六角軸：対辺6.35mm 先端側：33mm以上 シャンク側：53mm以上
六角シャンク	1/4”(6.35mm)	ヘッド幅	70mm（35mm片頭ビット装着時）
全長	149mm	材質	本体：亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・PP・クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル：PP ビット：クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	590g		

電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締めに
ソケットビット・ホールソー・ギムネにも使える
超強力型タイプ
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式
40Vインパクトドライバー対応（18Vにも対応）

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.