品番：EA813A-48S

品名：オフセットアダプターｾｯﾄ (ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ対応)

販売価格	26,400円（税抜）／ 29,040円（税込）		
カタログ価格	26,400円（税抜）／29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/09/08 23:12現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1029ページ1034ページ		






インパクトレンチ対応
最大トルク500N･m

仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	AOA-30S1
＜セット内容＞	オフセットアダプター(30㎜) 専用ソケット(12角): 24･27･30･32･36㎜ Cリング(2個)	サイズ	本体：H30 ソケット：H24･H27･H30･H32･H36
最大トルク	500N･m	入力部	六角軸：対辺6.35㎜ 六角ソケット：対辺30㎜ 差込角：9.52㎜、12.7㎜
出力部	30㎜	材質	本体：炭素鋼･TPE･合金鋼 ソケット：合金鋼 Cリング：バネ鋼
重量	1.62kg		
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント			
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます			
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます			
24㎜～36㎜まで対応する豊富なソケットセット			

収納に便利なトレー付き
インパクトレンチ対応
RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.