# 品番：EA813A-508

# 品名：#2x 82mm トーションビット(5本)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,370円（税抜）／ 1,507円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 1,370円（税抜）／1,507円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/11/24 08:53現在） | | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | |
| カタログページ | 1024ページ | | | |







**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アネックスツール（Anex） | 型番 | ARTD5-2082 |
| 商品名 | 龍靭ビット　段付 | 用途 | Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 82mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・CA |
| 重量 | 80g | 入数 | 5本 |

| |
|---|
| トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 |
| ネジ頭がよく見える細軸段付タイプ |
| 欠けに強い衝撃吸収ビット |
| 耐久性が抜群 |
| 鉄板、アルミ、木材等へのハードな締め付け作業に最適 |
| 錆に強い光沢表面仕上げ |
| マグネット付き |
| RoHS2適合品 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.