品番：EA813BC-4A

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)

販売価格	36,200円（税抜）／ 39,820円（税込）		
カタログ価格	36,200円（税抜）／39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/02/04 04:28現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-45
用途	ねじ締め・穴あけ作業に	仕様	標準セット
最大トルク	剛性体締付トルク:45N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション)	回転数	低速:0～500rpm 高速:0～1,900rpm
能力	鉄工:φ10㎜ 木工:φ35㎜ ネジ締め:φ8㎜ 鉄工ホールソー:φ53㎜	チャック能力	1.5～13mm
バッテリー	リチウムイオン（18V/2.0Ah)	充電時間	実用充電:約24分 フル充電:約35分
充電器	AC100V	サイズ	159×73×225(H)mm
重量	1.2kg（バッテリー装着時）	材質	ポリアミド樹脂(PA)
モーター	DCブラシレスモーター	付属品	樹脂ケース、バッテリー（2.0Ah）×2個、充電器
振動3軸合成値	金工穴あけ時:1.2m/s2 振動ドリル時:－	推奨充電周囲温度範囲	0℃～+35℃
使用可能周囲温度範囲	－20℃～+50℃ ※0℃以下の環境では、設計上の十分	保管可能周囲温度範囲	－20℃～+50℃

	な能力を発揮できないことがあります。		
※ビット別売			
電子無断変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構、キーレスチャック、LEDライト付			
45N・mの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備			
高品質メタルチャック採用(オートロックチャック)			
バッテリーを保護するECP機能搭載			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.