品番：EA813DB-41

品名：DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

販売価格	27,300円（税抜）／ 30,030円（税込）		
カタログ価格	27,300円（税抜）／30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 00:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH12DA(2ES)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	最大110N･m（1,120kgf･cm） M12高力ボルト（強度区分12.9）･ヘグザゴンソケット使用
締付能力	小ねじ：4～8mm、普通ボルト： M5～M12、高力ボルト：M5～M10	バッテリー	10.8V（リチウムイオン1.5Ah）
充電時間	約22分	回転数	0～2,700rpm
打撃数	0～3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm(バッテリー装着時)
重量	1.1kg（バッテリー装着時）	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー
モーター	直流モーター	先端形状	六角軸二面幅6.35mm
使用可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ	一充電当たりの作業量	なげしビス締付け：約30本 条件：呼び径4.5×長さ90mm（ラワン材･下穴なし）
ビット別売			
LEDライト付･ブレーキ付･無段変速･正逆転可能			
軽快な取り回し			
充電時間が速い			

代替品

	品番　EA813DB-9B **コメント**　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.