品番：EA813DC-220F

品名：DC36V ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ･ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｾｯﾄ(充電式)

販売価格	92,400円（税抜）／ 101,640円（税込）		
カタログ価格	92,400円（税抜）／101,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 16:51現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XP)+G18DSL(NN) ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・ディスクグラインダー ・インパクトドライバー ・切断砥石 ・ツールキャリー		

＜ディスクグラインダー仕様＞
・用途：切削・切断用
・バッテリー：18Vリチウムイオン電池5.0Ah
・充電時間：約35分
・スピンドル径：M10×1.5
・回転数：9,100rpm
・砥石サイズ：100mm
・穴径：15mm
・砥石厚さ：レジノイド
・フレキシブル砥石：3.5mm
・レジノイド砥石：4mm、6mm
・砥石取付シャフトサイズ
10(ネジピッチ:1.5)×10mm
・サイズ：293(L)×106(D)×60(H)mm
・重量：2.0kg
・付属品：レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
・替カーボンブラシ：EA813HH-9

＜インパクトドライバー仕様＞
・バッテリー：18V-36V（リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah）
・充電時間(気温20℃時)：約25分（満充電時）

・締付能力
小ねじ:4～8㎜
普通ボルト:M5～M16
高力ボルト:M5～M14
テクスねじ:φ3.5～φ6
コーススレッド:22～125mm
・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
200N・m（2,040kgf・cm）
・回転数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0～900rpm
パワーモード:0～3400rpm
ボルトモード:0～2900rpm
テクスモード:0～3700rpm
・打撃数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0～2000rpm
パワーモード:0～4100rpm
ボルトモード:0～4100rpm
テクスモード:0～2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)㎜
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器（冷却機能付）
収納ケース
電池カバー×2
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

＜切断砥石仕様＞
・最高使用周速度:4300m/min
・最大回転数:13690rpm
・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径)
・粒度:A/WA46P
・入数:10枚入り
・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です
　・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます

＜ツールキャリー仕様＞
・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
・容量:26L
・重量:2.6kg
・材質:ポリエステル(600デニール)
・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、
束ねることができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.