品番：EA813PB-61

品名：DC18.0V ドライバードリル(黒/充電式)

販売価格	93,000円（税抜）／ 102,300円（税込）		
カタログ価格	93,000円（税抜）／102,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 13:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1DD2J18D-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V (リチウムイオン電池5.0Ah)14.4V（リチウムイオン）両対応
充電器	AC100V	充電時間	実用：約40分 フル：約60分
回転数	高速：70～1,800回転/分 低速：20～530回転/分	能力	サイディング：～φ65mm(High)・～φ80mm(Low)、金工ホールソー：φ21mm(High)・～φ33mm(Low)、金工：～φ10(High)・φ13mm(Low)、木工：～φ21mm(High)・～φ38mm(Low)、木ネジ：～φ6mm(High)・φ6～8mm(Low)、テクス：～φ6mm、機械ネジ：M5～M8
能(目安・フル充電で)	●ネジ締め （Lowモード）コーチネジ・米松（φ6×80mm）約210本、（Lowモード）コーチネジ（φ8×80mm）約140本、（Highモード）テクスネジ・SPC（φ6×13mm・板厚1.6mm）約1,150本 ●穴あけ	サイズ	133×64×253(H)mm

	(Highモード)ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴		
重量	約1.75kg	防じん・耐水性能	IP56
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	最大トルク	高速:約11N・m 低速:約30N・m 剛性体締付トルクの場合低速:約45N・m
チャック能力	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)	クラッチ作動トルク	高速:約3〜7N・m 低速:約3〜18N・m
LEDライト	スイッチ連動		

多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能
ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ
(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。
全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク
高密度ブラシレスモーター搭載
電子クラッチ「+BRAIN」搭載
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。
自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで
アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適 ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100m㎟までの切断が可能 キイレスチャックアタッチメント:軸径φ1.5〜13mmまでの先端工具が使用可能
アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。
ケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)(別売)を使用することで、CV線100m㎟までの切断が可能※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。

代替品

	品番 EA813PB-61A **コメント** 変更点:最大締付・ｸﾗｯﾁ作動ﾄﾙｸ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.