品番：EA813PD-13

品名：DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

販売価格	86,000円（税抜）／ 94,600円（税込）		
カタログ価格	86,000円（税抜）／94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/19 13:30現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



カタログ訂正　23/11/07 ●部品のバッテリー品番 誤：EA813PB-14.4C 正：EA813PB-18B(9032 No.55)

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A8LJ2G-B
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	280N･m(12.7ピンタイプソケット使用時)
締付能力	普通ボルト：M10～20 高力ボルト：M10～16 木ねじ：3.5～9.5mm テクス：3.5～6mm ボルト(M16×25mm･板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm･板厚10mm、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm･板厚10mm、普通ボルト)約1,900本	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電時（約80%）：約40分 フル充電時：約60分
回転数	強モード:0～2,500rpm 中モード:0～1,500rpm 弱モード:0～1,000rpm	打撃数	強モード:0～3,600回/分 中モード:0～2,900回/分 弱モード:0～1,900回/分
サイズ	143×73×249(H)mm	重量	1.8kg
防じん･耐水性能	IP56	チャック	□12.7　リテーナリング（Cバネ）付ピ

			ン方式
振動3軸合成値	12.8m/s2	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
保護機能	モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護		
電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付、強・中・弱打撃力切替、カラビナ対応フック			
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単			
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.