


品番：EA140HR-224

品名：12mmxR1/2" エルボユニオン(ステンス製)



販売価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/25 04:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



品番	規格	材質	樹脂	価格
EA140HR-224	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-225	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-226	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-227	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-228	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-229	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-230	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-231	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-232	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-233	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-234	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-235	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-236	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-237	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-238	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-239	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円
EA140HR-240	12mmxR1/2"	SUS304	PBT	4,490円

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-124
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	12mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0~1MPa	使用温度	-15~60℃
ねじサイズ	R1/2"	推奨締付トルク	28~30N・m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.