# 品番：EA813PD-13

# 品名：DC18V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 86,000円（税抜）／ 94,600円（税込） | | |
| カタログ価格 | 86,000円（税抜）／94,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/06/16 02:26現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0868ページ | | |



**カタログ訂正**　23/11/07 ●部品のバッテリー品番 誤：EA813PB-14.4C 正：EA813PB-18B(9032 No.55)

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A8LJ2G-B |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 280N･m(12.7ピンタイプソケット使用時) |
| 締付能力 | 普通ボルト：M10～20<br>高力ボルト：M10～16<br>木ねじ：3.5～9.5mm<br>テクス：3.5～6mm<br>ボルト(M16×25mm･板厚10mm、高力ボルト)約350本<br>ボルト(M12×25mm･板厚10mm、高力ボルト)約470本<br>ボルト(M16×25mm･板厚10mm、普通ボルト)約1,900本 | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
| 回転数 | 強モード:0～2,500rpm<br>中モード:0～1,500rpm<br>弱モード:0～1,000rpm | 打撃数 | 強モード:0～3,600回/分<br>中モード:0～2,900回/分<br>弱モード:0～1,900回/分 |
| サイズ | 143×73×249(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| 防じん･耐水性能 | IP56 | チャック | □12.7　リテーナリング（Cバネ）付ピン方式 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 振動3軸合成値 | 12.8m/s2 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付 | | | |
| 保護機能 | モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護 | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.