品番：EA813RT-3CC

品名：[充電式] インパクトドライバーセット

販売価格	35,800円（税抜）／ 39,380円（税込）		
カタログ価格	35,800円（税抜）／39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 07:07現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	DID1417L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・EA813RT-3D： 充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5 ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ×2 ・樹脂ケース		

＜インパクトドライバー＞EA813RT-3D
・バッテリー：14.4Vリチウムイオン電池　5,000mAh
・充電時間：50分
・最大トルク：140N・m
・回転数：0～2,500rpm
・打撃数：0～3,000rpm
・締付能力：小ねじ：M4～M8、
　　普通ボルト：M5～M14、
　　高力ボルト：M5～M12
・サイズ：168(W)×61(D)×241(H)mm
・重量：1.6kg(バッテリー含む)
・付属品：充電器(EA813R-7)、
　　バッテリー(EA813RB-14E)×2、
　　キャリングケース
・正逆転、LEDライト付

＜6本組コーティングストレートドリル＞
・サイズ：1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm

(各1本入)
・材質：HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク：6.35mm
・一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工　用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリル
・ねじれ、空回り防止加工を施しています
・充電式インパクトドリル使用可能です。

＜両頭ビット＞
・サイズ：(+)#2・(-)6.0mm×5
・六角シャンク：1/4”
・全長：150mm
・マグネット付

＜ねじすべり止め剤＞
・重量：22g
・ねじ溝が壊れたビスや角の傷んだボルト等にも使用できます。

＜マグネットキャッチ＞
・サイズ：12×15×12(H)mm
・材質：PC、ネオジム磁石
・対応サイズ：丸軸・六角シャンク：6.35㎜
・手動にも電動にも使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.