品番：EA813RW-11

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

販売価格	71,000円（税抜）／ 78,100円（税込）		
カタログ価格	71,000円（税抜）／78,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 22:04現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		

羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応

仕様

メーカー	京セラ	型番	DIW183L5
最大トルク	300N・m	締付能力	普通ボルト:M10～M20 高力ボルト:M12～M16
バッテリー容量	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
回転数	強:0～2650 中:0～1600 弱:0～1450rpm	打撃数	強:0～3400 中:0～2900 弱:0～2700回/分
サイズ	145×79×253(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水性能	IP56	用途	ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック		
樹脂ケースセット			
ソケット別売			
選べる3モード（強・中・弱）			
ブラシレスモーター搭載			
コンパクト・ハイパワー			

土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで			
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応			
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備			
握りやすい新グリップ			
充電器	AC100V		
LEDライト付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.