品番：EA814RD-1

品名：AC100 作業灯/LED(ｽﾀﾝﾄﾞ/ｹｰｽ付)

販売価格	26,700円（税抜）／ 29,370円（税込）		
カタログ価格	26,700円（税抜）／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/05 04:32現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

360°全方向照射×超強力9000ルーメン

仕様

電源	AC100V	電球	SMD LED
明るさ	9000ルーメン	電線仕様	VCTF0.75mm²×2心
サイズ(mm)	180×180×1510(H)	重量	7.2kg
コード長	3m	防水性能	IP44
消費電力	100W	付属品	防護金網、中厚キャリーバッグ
超強力9000ルーメン×360°全方位照射！スタンドタイプのLED作業灯			
360度全方位照射			
1つの電源から最大8台まで連結、点灯可能です			
脚は折りたたみ可能			
取り外し可能なショルダーストラップ、キャリーバッグ付で収納・持ち運びに便利			

代替品

品番	EA814AT-110A
コメント	全方向型ではありません

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.